



Xpert Q-Rust



Typ
Rostlösare

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Högeffektiv rostlösare för snabb och säker demontering av fastrostade detaljer som skruvar, muttrar, reglar, beslag etc. Q-ROST har extremt låg ytspänning och tränger genom kapillärverkan in i gängorna på bultar, muttrar mm.

Q-ROST arbetar snabbt och effektivt, redan efter 30-60 sekunder är det möjligt att lossa detaljerna. Q-ROST lämnar en smörjande film som skyddar mot fortsatt korrosion.

EGENSKAPER

- Högeffektiv rostlösare för snabb och säker demontering av fastrostade detaljer.

LAGRING

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Skaka burken väl och applicera Q-ROST på detaljerna som skall lossas. Förkraf-tigt korroderade detaljer låt verka 30-60 sekunder för att sedan lossa detaljerna.

Se till att elektroniska apparater är spän-ningslösa. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över +50°C.

PRODUKTFAKTA

Färg	Färglöst
Fysisk form	Aerosol
Lukt	Karaktäristisk
Bulktäthet	-
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas

