

Para Instalar Encimeras sin problemas de arañazos . Sistema de pulido rigido y flexible

Informacion Tecnica

Diametro de la muela

80 mm (3")

Revoluciones recomendables Marmol / Granito

2.000 - 2.500

Revoluciones recomendables Sinteticos

1.000 - 2.000

Revoluciones recomendables para la muela

Turboshine ES

800 a 1.500 (*La mas baja mejor*)

Revoluciones Maximias

4.000



Grano 2.000 ES debe usarse con menor cantidad de agua

Plato adaptador de acoplamiento DUAL

Lija especial Turboshine ES
para materiales sinteticos



Muelas Twincur Turboshine
(Superficies planas y Chaflanes)

Lijas Flexibles EX
(contornos concavosy convexos)



Further information on request!

SKE - You've got the ideas – WE'VE GOT THE TOOLS



Sanwa Kenma Europe

PIEDRAIBERICA
C./ Hermano Garate, 8 Ofc. 2º-E
28020 -MADRID- ESPAÑA
Tlf: + 34 91 31 42 905
info@pedraiberica.com
www.piedraiberica.com