



pH/Redox elektroder


standard 12 mm

De här angivna elektroderna är normalt lagervara. (se baksidan)

På programmet finns dessutom konduktivitetsmätceller, steriliserbara pH/Redoxelektroder för fermentiseringsprocesser, Inline-elektroder, elektroder för mikroflöden, steriliserbara elektroder för löst syre (polarografiska och galvaniska) samt jonselektiva elektroder. Information om dessa översändes vid förfrågan.

Att tänka på vid val av elektrod:

- ◆ Elektrodlängd och diameter
- ◆ Glas eller plast?
- ◆ Glasmembran (GX-1, GX-2 eller GX-3)
- ◆ Referenstyp
- ◆ Påfyllningsbar?
- ◆ Kabellängd
- ◆ Anslutningstyp




Lab. topphatt



Industriell topphatt




DLGSP (S8)




DLG (S7)




ELMACRON AB




Artikel-nummer	Beteckning	Typ	Glastyp/metall	Referensövergång	R.Mohm (25 °C)	pH-område	Temp.-område °C	Längd mm	Referens
60-K102-000	2773593X-010B	GK1/G	GX-2	Sintrat ringmembran	50	0-12	0-60	110	Ag/AgCl
60-K103-000	2774513-003B	GK1/G-HA	GX-3	Sintrat ringmembran	50	0-14	0-60	110	Ag/AgCl
60-K108-000	2773593X-300-10I	GK1/G,300	GX-2	Sintrat ringmembran	50	0-12	0-60	110	Ag/AgCl
60-K104-000	2773583X-010B	GK1/SA	GX-2	Sintrat ringmembran	50	0-12	0-60	150	Ag/AgCl
60-K105-000	2773785X-010B	GK1/SADJ	GX-2	Dubbel keramikplugg	50	0-12	0-60	150	Ag/AgCl




60-K101-000	2732526E-003B	PK/G	GX-1	Keramikplugg	50	0-12	0-60	110	Ag/AgCl
60-K113-000	2739626E-010B	PK/G-Pt	Pt	Keramikplugg	50	-	0-60	110	Ag/AgCl
60-K114-000	2738626-003B	PK/G-Au	Au	Keramikplugg	50	-	0-60	110	Ag/AgCl




60-K106-000	2773720CX-010B	GK1/HT	GX-2	Sintrat ringmembran	50	0-12	0-90	110	Ag/AgCl
60-K107-000	2774720CX-010B	GK1/HT HA	GX-3	Sintrat ringmembran	50	0-14	0-90	110	Ag/AgCl
60-K109-000	2772987-160-DLG	GK1/SARV	GX-1	Sintrat ringmembran	50	0-12	0-60	150	Ag/AgCl




60-K111-000	2779685X-010B	PtK/G	Pt	Sintrat ringmembran	-	-	0-60	110	Ag/AgCl
-------------	---------------	-------	----	---------------------	---	---	------	-----	---------




60-K112-000	2778685X-010B	AuK/G	Au	Sintrat ringmembran	-	-	0-60	110	Ag/AgCl
-------------	---------------	-------	----	---------------------	---	---	------	-----	---------




60-K117-000	2737689X-010B	ANT/G	Antimon	Keramikplugg	-	2-11	0-60	110	Ag/AgCl
-------------	---------------	-------	---------	--------------	---	------	------	-----	---------



60-K115-000	2731406-010T	RP/G	Keramik	Keramikplugg	-	-	0-60	180	Ag/AgCl
-------------	--------------	------	---------	--------------	---	---	------	-----	---------




60-K110-000	RR2772784-160-DLG	GKRR/SA	GX-1	Sintrat ringmembran	50	0-13	0-60	110	RedRod
-------------	-------------------	---------	------	---------------------	----	------	------	-----	--------



60-K116-000	2771001X-010BV12	Pt100/12	-	-	109,7·10 ⁻⁶	-	0-100	110	-
60-K118-000	2771001-16T2V12	Pt100/12	-	-	109,7·10 ⁻⁶	-	0-100	110	-

Anslutningar



- A. US Standard
- B. BNC
- C. Radiometer
- D. Pin

- E. Photovolt
- F. Miniatur A
- G. Miniatur B
- H. Spade Lug

- I. DIN
- L. Beckman Chem Mate
- M. Electrofact
- N. Lemo

- R. Methrom F
- U. Banankontakt
- V. Lemo recent Mettler